

**NIEUW**

## DAILIES® AquaComfort Plus™ het geheim zit in een knipsoog

De eerste lens met de unieke 3-voudige bevochtigende werking



### HPMC

Hydroxypropyl methylcellulose  
legt een **zijdezachte  
comfortfilm** over de lens voor  
een uitstekend initieel comfort.



### PEG

Polyethyleenglycol  
**bevochtigt de lens** en werkt  
samen met de 3de component  
voor een optimaal comfort  
gedurende de dag.



### PVA

Polyvinylalcohol  
**een knipperslag-geactiveerd  
agens**, laat de lens **fris  
aanvoelen**, zelfs aan het einde  
van de dag.

Laat uw dragers kennismaken met het onovertroffen comfort van

**DAILIES® AquaComfort Plus™ (1)**




Triple Action Moisture for all day comfort

## CIBA VISION DAILIES:

de enige daglenzen met **knipperslag geactiveerde bevochtiging**,  
voor **frisse lenzen vanaf het inzetten tot het uitnemen**




**Knipperslag geactiveerde bevochtiger vs. ingesloten bevochtiger:**



DAILIES® AquaComfort Plus™ bevat geoptimaliseerde PVA (polyvinylalcohol) moleculen, die vrijkomen door de knipperslag. In samenwerking met PEG (polyethyleenglycol) blijven de **lenzen prima gehydrateerd, de hele dag lang**.



**Dragers verkiezen DAILIES® AquaComfort Plus™!** <sup>(1)</sup>



Dragers verkiezen DAILIES® AquaComfort Plus™ met 3-voudige bevochtigende werking  
boven Focus® DAILIES® All Day Comfort<sup>(1)</sup>

(1) CIBA VISION data on file

## Beschikbare parameters in het DAILIES assortiment:

### Sferische uitvoeringen:

#### AquaComfort Plus met 3-voudige bevochtigende werking

<b>Materiaal</b>	Nelfilcon A
<b>Bevochtigingscomponenten</b>	NIEUW: AquaComfort Plus Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) Polyethyleenglycol (PEG) Polyvinylalcohol (PVA)
<b>Watergehalte</b>	69%
<b>Handling tint</b>	Lichtblauw
<b>Diameter</b>	14.0
<b>BCR</b>	8.7
<b>Middendikte</b>	0.10 @ -3.00
<b>Sferische sterkten</b>	+6.00 tot -10.00
<b>Draagschema</b>	Overdag dragen
<b>Vervangschema</b>	Dagelijks
<b>Verpakkingen</b>	5-pack (paslenzen) 30 of 90 pack



#### All Day Comfort met ingebouwde bevochtiger

<b>Materiaal</b>	Nelfilcon A
<b>Bevochtigingscomponent</b>	Polyvinylalcohol (PVA)
<b>Watergehalte</b>	69%
<b>Handling tint</b>	Lichtblauw
<b>Diameter</b>	13.8
<b>BCR</b>	8.60
<b>Middendikte</b>	0.10 @ -3.00
<b>Sterkten</b>	+6.00 tot -10.00
<b>Draagschema</b>	Overdag dragen
<b>Vervangschema</b>	Dagelijks
<b>Verpakkingen</b>	5-pack (paslenzen) 30 of 90 pack



## Torische uitvoering:

### All Day Comfort met ingebouwde bevochtiger

<b>Materiaal</b>	Nelfilcon A
<b>Bevochtigingscomponent</b>	Polyvinylalcohol (PVA)
<b>Watergehalte</b>	69%
<b>Handling tint</b>	Lichtblauw
<b>Asrichtingen</b>	90° en 180°
<b>Diameter</b>	14.2
<b>BCR</b>	8.60
<b>Middendikte</b>	0.10 @ -3.00
<b>Sterkten</b>	+4.00 tot -8.00; cil. -0.75 en -1.50
<b>Draagschema</b>	Overdag dragen
<b>Vervangschema</b>	Dagelijks
<b>Verpakkingen</b>	5-pack (paslenzen) 30 of 90 pack



## Progressieve uitvoering:

### All Day Comfort met ingebouwde bevochtiger

<b>Materiaal</b>	Nelfilcon A
<b>Bevochtigingscomponent</b>	Polyvinylalcohol (PVA)
<b>Watergehalte</b>	69%
<b>Handling tint</b>	Lichtblauw
<b>Effectieve add</b>	tot +3.00
<b>Diameter</b>	13.8
<b>BCR</b>	8.60
<b>Middendikte</b>	0.10 @ -3.00
<b>Sterkten</b>	+5.00 tot -6.00
<b>Draagschema</b>	Overdag dragen
<b>Vervangschema</b>	Dagelijks
<b>Verpakkingen</b>	5-pack (paslenzen) 30 pack

